


Art.-Nr.: 10.03.01.00326

**Teknik veriler**


Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	118,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Vakum sınırlayıcı valf

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	862,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Diş G3	G1-1/2"-F
Diş G5	M8-F

Tasarım verileri EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV




Art.-Nr.: 10.03.01.00326


**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	118,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Vakum pompası

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00326



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00326

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 200
	10.03.03.00128



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00326

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
	10.07.01.00018



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00326

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-140
	22.09.01.00035



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00326