



Art.-Nr.: 10.03.01.00328

**Teknik veriler**

Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V \pm %10
Ağırlık	258,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	286,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf**Tasarım verileri**

Uzunluk L2	124,00 mm
Uzunluk L	1.144,00 mm
Genişlik B2	116,00 mm
Genişlik B	644,00 mm
Yükseklik H	528,00 mm
Delik aralığı Y1	380,0 mm
Delik aralığı Y2	190,0 mm
Delik aralığı X1	645,0 mm
Diş G3	G2-1/2"-F
Diş G5	M10-F

Tasarım verileri EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00328

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V \pm %10
Ağırlık	258,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	286,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00328**

Typ	Ürün numarası
Vakum deposu	VOL 200
	10.03.03.00128



Vakum pompası

EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00328



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00328

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-250	10.03.01.00299
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-250/360	10.03.01.00188



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00328

3