




EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

Dati tecnici


Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	79,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Tensione a 60 Hz ottimale	D230 V / Y400 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S065
Approvazione	IE3
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Valvola limitatrice di vuoto

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

Art.-Nr.: 10.03.01.00329

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	747,00 mm
Larghezza B2	46,00 mm
Larghezza B	353,00 mm
Altezza H	328,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	190,0 mm
Griglia forata Y2	95,0 mm
Griglia forata X1	326,0 mm
Filettatura G3	G1"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	79,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00329**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00329**

Typ		Numero articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00329

Pompa a vuoto

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00329



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00329

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00329

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00329