


Art.-Nr.: 10.03.01.00330



EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Vakum sınırlayıcı valf



Tasarım verileri EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

Tasarım verileri

Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	747,00 mm
Genişlik B2	46,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı Y2	95,0 mm
Delik aralığı X1	326,0 mm
Diş G3	G1"-F
Diş G5	M8-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00330

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00330**

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 50
Susturucu kutusu	SBB-EVE-ST-VZ

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00330**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00330**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-80

