

Art.-Nr.: 10.03.01.00331



EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV

真空ポンプ EVE-TR-Xは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	100.000 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	112.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
推奨電圧 (60 Hz時)	D230V / Y400V ± 10 % (IE3なし)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
真空 (60 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S065
承認	IE3
現在の種類	三相電流
と	真空リミッターバルブ



Art.-Nr.: 10.03.01.00331



デザインデータ

グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	843.00 mm
幅 B2	107.50 mm
幅 B	470.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	245.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	122.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	398.0 mm
スレッド G3	G1-1/2"-F
スレッド G5	M8-F

デザインデータ EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	3.00 kW
定格電力 60Hz	3.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ± 10 %
質量	100.000 kg
吸込量 (50Hz)	98.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	112.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	75.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR-X
現在の種類	AC3

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.03.01.00331

Typ	本数
真空タンク	VOL 100
	10.03.03.00123


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00331

真空ポンプ

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP1 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00331



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00331

Typ		本数
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
フィルター付きインサート (円形)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00331

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00331