


Art.-Nr.: 10.03.01.00332

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	3.60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	108.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112.000 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	140.00 mm
Uzunluk L	851.00 mm
Genişlik B2	107.50 mm
Genişlik B	470.00 mm
Yükseklik H	336.00 mm
İç çap d	12.00 mm
Delik aralığı Y1	245.0 mm
Delik aralığı Y2	122.5 mm
Delik aralığı X1	398.0 mm
Dış G3	G1-1/2"-F

Tasarım verileri EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00332

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	3.60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	108.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112.000 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00332**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00332**

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 100
	10.03.03.00123

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00332**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140
	10.03.01.00231
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80
	10.03.01.00232

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00332**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-100
	10.03.01.00233

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00332