

Art.-Nr.: 10.03.01.00337

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	78,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar


EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	740,00 mm
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	704,00 mm
Larghezza B2	46,00 mm
Larghezza B	353,00 mm
Altezza H1	415,00 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	328,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG



Dati di costruzione EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00337

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D265 V / Y460 V ± 10 %
Peso	78,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5



Art.-Nr.: 10.03.01.00337

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00337**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00337**

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00337**

Typ		codice articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00337**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031

