

Art.-Nr.: 10.03.01.00338

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	2.60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78.500 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	782.00 mm
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	747.00 mm
Genişlik B2	46.00 mm
Genişlik B	353.00 mm
Yükseklik H1	415.00 mm
Yükseklik H2	75.00 mm
Yükseklik H	328.00 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F



Tasarım verileri EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00338

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	2.60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	86.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	78.500 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00338WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00338

Vakum pompası

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00338



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00338

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Susturucu kutusu	SBB-EVE-ST-VZ



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00338

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00338

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR60/TR80



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00338