


Art.-Nr.: 10.03.01.00342

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	119,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Filtre

EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	883,00 mm
Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	862,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H1	426,00 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F


Tasarım verileri EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 F




Art.-Nr.: 10.03.01.00342

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	119,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	154,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



Art.-Nr.: 10.03.01.00342

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00342**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00342**

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
	10.03.01.00153

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00342**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
	10.07.01.00018

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00342**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-140
	22.09.01.00035

