




## Teknik veriler

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nominal güç 50 Hz        | 2,20 kW                                 |
| Nominal güç 60 Hz        | 2,60 kW                                 |
| 50 Hz'de Gerilim         | D230 V / Y400 V $\pm$ %10               |
| 60 Hz'de Gerilim         | D265 V / Y460 V $\pm$ %10               |
| Ağırlık                  | 80,500 kg                               |
| Vakum debisi (50 Hz)     | 67,000 m <sup>3</sup> /h                |
| Vakum debisi (60 Hz)     | 78,500 m <sup>3</sup> /h                |
| 50 Hz'de ses seviyesi    | 72,0 dB(A)                              |
| 60 Hz'de gerilim optimal | D230 V / Y400 V $\pm$ %10 (olmadan IE3) |
| İnşaat                   | IE3:AB/CN/IND                           |
| Vakum (50 Hz)            | -900 mbar                               |
| Vakum (60 Hz)            | -900 mbar                               |
| Gerilim 60 Hz            | S065                                    |
| Onay                     | IE3                                     |
| Mevcut tip               | üç fazlı akım                           |


EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Art.-Nr.: 10.03.01.00343

**Tasarım verileri**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 768,70 mm |
| Uzunluk L2       | 96,00 mm  |
| Uzunluk L        | 747,00 mm |
| Genişlik B2      | 46,00 mm  |
| Genişlik B       | 353,00 mm |
| Yükseklik H1     | 412,40 mm |
| Yükseklik H2     | 75,00 mm  |
| Yükseklik H      | 328,00 mm |
| İç çap d         | 12,00 mm  |
| Diş G2           | G1-1/4"-F |
| Delik aralığı Y1 | 190,0 mm  |
| Delik aralığı Y2 | 95,0 mm   |
| Delik aralığı X1 | 326,0 mm  |
| Diş G3           | G1"-F     |
| Diş G5           | M8-F      |

Tasarım verileri EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB

**Teknik veriler**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                 |
| Nominal güç 50 Hz     | 2,20 kW               |
| Nominal güç 60 Hz     | 2,60 kW               |
| 50 Hz'de Gerilim      | D230 V / Y400 V ± %10 |
| 60 Hz'de Gerilim      | D265 V / Y460 V ± %10 |
| Ağırlık               | 80,500 kg             |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 67,000 m³/h           |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 78,500 m³/h           |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 72,0 dB(A)            |
| Ürün ailesi           | EVE-TR-X              |
| Mevcut tip            | AC3                   |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00343**

| Typ              | Ürün numarası  |
|------------------|----------------|
| Susturucu kutusu | SBB-EVE-ST-VZ  |
|                  | 10.04.04.00368 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00343](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00343)

Vakum pompası

## EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00343



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00343

| Typ                                   | Ürün numarası                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-TR-X-80 10.03.01.00227               |
| Filtre eki (yuvarlak)                 | FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140 10.03.01.00231 |
| Filtre eki (yuvarlak)                 | FILT-EINS EVE-TR-X-80 10.03.01.00232         |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00343](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00343)