


Art.-Nr.: 10.03.01.00346

**Teknik veriler**


Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	109,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Tasarım verileri

Uzunluk L1	857,70 mm
Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	851,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H1	425,70 mm
Yükseklik H2	75,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Dış G3	G1-1/2"-F
Dış G5	M8-F

Tasarım verileri EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00346

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	109,500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00346**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-100 10.03.01.00233
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80 10.03.01.00232
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140 10.03.01.00231

