

Art.-Nr.: 10.03.01.00349



EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: aşınmaya tabi parça seti, filtre eki

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi (vakum sınırlayıcı valf)

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	27.500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	465.00 mm
Genişlik B2	50.00 mm
Genişlik B	270.00 mm
Yükseklik H	292.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	190.0 mm
Delik aralığı X1	220.0 mm
Dış G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00349

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	27.500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00349WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349

Vakum pompası

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00349



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00349

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Vakum tankı	VOL 50	10.03.03.00118
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00349

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349