

Art.-Nr.: 10.03.01.00349


**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| Potenza nominale a 60 Hz        | 0,90 kW                   |
| Tensione a 60 Hz                | YY230 / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 27,500 kg                 |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Modello                         | IE3:US/CAN                |
| Tensione 60 Hz                  | S067                      |
| Approvazione                    | UL/CSA                    |
| Tipo attuale                    | Corrente trifase          |

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati di costruzione**

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 96,00 mm  |
| Lunghezza L        | 465,00 mm |
| Larghezza B2       | 50,00 mm  |
| Larghezza B        | 270,00 mm |
| Altezza H          | 292,00 mm |
| Diametro interno d | 7,00 mm   |
| Griglia forata Y1  | 190,0 mm  |
| Griglia forata X1  | 220,0 mm  |
| Filettatura G3     | G3/4"-IG  |

Dati di costruzione EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2




Art.-Nr.: 10.03.01.00349

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                   |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo di protezione IP           | IP 55                    |
| Potenza nominale a 60 Hz        | 0,90 kW                  |
| Tensione a 60 Hz                | YY230 / Y460 V ±10 %     |
| Peso                            | 27,500 kg                |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30,000 m <sup>3</sup> /h |
| Modello                         | IE3:US/CAN               |
| Famiglia di prodotti            | EVE-TR                   |
| Tipo di corrente                | AC3                      |
| Tipo attuale                    | Corrente trifase         |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600 | 800 | 850 |
|-----------------|----|------|------|-----|-----|-----|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25 | 18.5 | 12.5 | 6.8 | 1.5 | 0.5 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30 | 23   | 16   | 8.7 | 2.2 | 0.7 |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00349](http://www.schmalz.com/10.03.01.00349)[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349)

Pompa a vuoto

## EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00349



**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00349**

| Typ                         |                              | codice articolo |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Valvola limitatrice a vuoto | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 | 10.03.01.00136  |
| Serbatoio per vuoto         | VOL 50                       | 10.03.03.00118  |
| Cassa insonorizzante        | SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE     | 10.04.04.00367  |



**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00349**

| Typ                             |                                  | codice articolo |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Set parti soggette ad us. pompa | VST EVE-TR-25                    | 10.03.01.00134  |
| Cartuccia filtro (tondo)        | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00349)