


Art.-Nr.: 10.03.01.00350

**Teknik veriler**

Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V \pm %10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf**Tasarım verileri**

Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	561,00 mm
Genişlik B2	50,00 mm
Genişlik B	270,00 mm
Yükseklik H	293,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı X1	220,0 mm
Diş G3	G3/4"-F

Tasarım verileri EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2




Art.-Nr.: 10.03.01.00350

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V \pm %10
Ağırlık	40,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



Vakum pompası

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00350



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00350

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Motor koruma anahtarı	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
Vakum deposu	VOL 50	10.03.03.00118
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00350

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00350