

Art.-Nr.: 10.03.01.00351

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Tensione a 60 Hz ottimale	D208 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase

EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	495,00 mm
Larghezza B2	50,00 mm
Larghezza B	270,00 mm
Altezza H	292,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	190,0 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00351

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	27,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00351**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00351**

Typ		codice articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00351**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

