

Art.-Nr.: 10.03.01.00351



EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV


La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

### Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V $\pm 10$ %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m <sup>3</sup> /h
Tension à 60 Hz optimale	D208 V $\pm 10$ % (sans IE3)
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé



Données de construction EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	495,00 mm
Largeur B2	50,00 mm
Largeur B	270,00 mm
Hauteur H	292,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	190,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00351

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m <sup>3</sup> /h
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00351](http://www.schmalz.com/10.03.01.00351)**Données de commande des accessoires 10.03.01.00351**

Typ		num
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00351**

Typ		num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

