

Art.-Nr.: 10.03.01.00351



EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	27.500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım



Tasarım verileri EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	495.00 mm
Genişlik B2	50.00 mm
Genişlik B	270.00 mm
Yükseklik H	292.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	190.0 mm
Delik aralığı X1	220.0 mm
Diş G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00351

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	27.500 kg
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00351**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00351**

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 50
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00351**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-25
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00351