

Art.-Nr.: 10.03.01.00352

**Teknik veriler**


Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	41,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
60 Hz'de gerilim optimal	D208 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım
ile	Vakum sınırlayıcı valf

EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

**Tasarım verileri**

Uzunluk L2	131,00 mm
Uzunluk L	572,00 mm
Genişlik B2	50,00 mm
Genişlik B	270,00 mm
Yükseklik H	293,00 mm
İç çap d	7,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı X1	220,0 mm
Diş G3	G3/4"-F

Tasarım verileri EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV



Art.-Nr.: 10.03.01.00352

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	1,30 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	41,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00352**

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 50
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00352**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-40
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00352**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-40

