

Art.-Nr.: 10.03.01.00352



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV


Données techniques

Puissance nominale à 60 Hz	1,30 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	41,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Tension à 60 Hz optimale	D208 V ± 10 % (sans IE3)
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Vanne de limitation du vide

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide



Données de construction EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Données de construction

Longueur L2	131,00 mm
Longueur L	572,00 mm
Largeur B2	50,00 mm
Largeur B	270,00 mm
Hauteur H	293,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	190,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00352

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	1,30 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	41,000 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de commande accessoires 10.03.01.00352**

Typ		Nombre d'article
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00352**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00352**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226

