

Art.-Nr.: 10.03.01.00352



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV


Dati tecnici

Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	41,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Tensione a 60 Hz ottimale	D208 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Valvola limitatrice di vuoto

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto



Dati di costruzione EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 VBV

Dati di costruzione

Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	50,00 mm
Larghezza B	270,00 mm
Altezza H	293,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Griglia forata Y1	190,0 mm
Griglia forata X1	220,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00352

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Peso	41,000 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00352**

Typ		Numero articolo
Serbatoio per vuoto	VOL 50	10.03.03.00118
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00352**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00352**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-40	10.03.01.00226

