真空泵

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00353




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

真空泵EVE-TR按照即连即用标准出厂.

可选备件: 滤芯, 易损件套装
可选配件: 真空限压阀

技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	0.90 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	29.500 kg
吸率（60 Hz）	30.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA
当前类型	三相电流
与	无过滤器



设计参数 EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

设计参数

属性	价值
长度 L2	96.00 mm
长度 L	465.00 mm
宽度 B2	50.00 mm
宽度 B	270.00 mm
高度 H1	380.00 mm
高度 H2	70.00 mm
高度 H	292.00 mm
内径 d	7.00 mm
螺纹 G2	G3/4"-F
孔径 Y1	190.0 mm
孔径 X1	220.0 mm
螺纹 G3	G3/4"-F

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空泵

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F


Art.-Nr.: 10.03.01.00353

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	0.90 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	29.500 kg
吸率（60 Hz）	30.000 m^3/h
结构	IE3:美国/加拿大
产品系列	EVE-TR
当前类型	三相电流

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。

工作特性，性能数据



不同抽真空度下的吸率

不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.03.01.00353**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

真空泵

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00353

订单数据 附件 10.03.01.00353

Typ		针数
真空限制阀	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
消音箱	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

订单数据 备件序号 10.03.01.00353

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029

磨损部件订单数据 10.03.01.00353

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn