



EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB


Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	41,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Tensione a 60 Hz ottimale	D208 V ±10 % (senza IE3)
Modello	IE3:US/CAN
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S067
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase

La pompa a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto



Dati di costruzione EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	131,00 mm
Lunghezza L	572,00 mm
Larghezza B2	50,00 mm
Larghezza B	270,00 mm
Altezza H1	421,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	293,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4" -IG
Griglia forata Y1	190,0 mm



Pompa a vuoto

EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00356



Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 60 Hz	1,30 kW
Tensione a 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Peso	41,500 kg
Capacità di aspirazione (60 Hz)	48,000 m ³ /h
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00356



Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00356

Typ	Numero articolo
Cassa insonorizzante	10.04.04.00367



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00356

Typ	Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	10.03.01.00226
Cartuccia filtro (tondo)	10.03.01.00230



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00356

Typ	Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	10.03.01.00226



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00356

2