

FLAN-PL RET-1


Art.-Nr.: 10.03.01.00358



Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	13,50 mm
Type	Sawyer-o-CLSMA

FLAN-PL RET-1



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	18,50 mm
Longueur L	13,50 mm
Diamètre extérieur D2	55,0 mm
Diamètre extérieur D	63,50 mm
Diamètre intérieur d1	6,6 mm
Diamètre intérieur d	21,00 mm
Diamètre primitif D mk1	40,0 mm

Données de construction FLAN-PL RET-1



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00358



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00358

FLAN-PL RET-1



Art.-Nr.: 10.03.01.00358



Données de commande accessoires 10.03.01.00358

Typ		Nombre d'article
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC M12-8	10.03.01.00314
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC TB-8	10.03.01.00364

