

Art.-Nr.: 10.03.01.00364



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Mevcut aksesuarlar: flanş plakası, bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Terminal bloğu 8x
Maks. vakum	750 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Nominal akım	0.6 A

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	88.60 mm
Dış çap D2	76.0 mm
Dış çap D	151.50 mm
Dış G1	M4-F
Dış uzunluğu LG1	6.0 mm
Hatve çapı D mk1	46.0 mm



Tasarım verileri ECBPi 12 24V-DC TB-8



Art.-Nr.: 10.03.01.00364



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	775.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Ürün ailesi	ECBPi
Nominal akım	0.6 A



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00364

Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00364

Typ		Ürün numarası
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flanş seti robotları	SET PXT 46 1LT ECBPi	10.01.49.00085
Flanş modülü	VEE-QCM 32	10.01.36.00121
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00364