

FLAN-PL RET-2


Art.-Nr.: 10.03.01.00373



FLAN-PL RET-2

Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	19,50 mm
Type	Sawyer-m-CLSMA



Données de construction FLAN-PL RET-2

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	19,50 mm
Diamètre extérieur D	63,50 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Diamètre primitif D mk1	39,0 mm



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00373



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00373

Art.-Nr.: 10.03.01.00373



Données de commande accessoires 10.03.01.00373

Typ		Nombre d'article
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC M12-8	10.03.01.00314
CobotPump	ECBPi 12 24V-DC TB-8	10.03.01.00364

