


Art.-Nr.: 10.03.01.00381



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati tecnici**

| Attributo                             | Valore                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz              | 2,20 kW                              |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 2,60 kW                              |
| Tensione a 50 Hz                      | D200 / Y350 V $\pm 10$ % (senza IE3) |
| Tensione a 60 Hz                      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10$ %     |
| Peso                                  | 86,000 kg                            |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 67,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 78,500 m <sup>3</sup> /h             |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72,0 dB(A)                           |
| Modello                               | IE3:JPN/KOR/BRA                      |
| Vuoto (50 Hz)                         | -900 mbar                            |
| Tensione 60 Hz                        | S069                                 |
| Approvazione                          | UL/CSA                               |
| Tipo attuale                          | Corrente trifase                     |

**Dati di costruzione**

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 96,00 mm  |
| Lunghezza L        | 747,00 mm |
| Larghezza B2       | 46,00 mm  |
| Larghezza B        | 353,00 mm |
| Altezza H          | 328,00 mm |
| Diametro interno d | 12,00 mm  |
| Griglia forata Y1  | 190,0 mm  |
| Griglia forata Y2  | 95,0 mm   |
| Griglia forata X1  | 326,0 mm  |
| Filettatura G3     | G1"-IG    |
| Filettatura G5     | M8-IG     |



Dati di costruzione EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3




Art.-Nr.: 10.03.01.00381

**Dati tecnici**

| Attributo                             | Valore                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di protezione IP                 | IP 55                                |
| Potenza nominale a 50 Hz              | 2,20 kW                              |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 2,60 kW                              |
| Tensione a 50 Hz                      | D200 / Y350 V $\pm 10$ % (senza IE3) |
| Tensione a 60 Hz                      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10$ %     |
| Peso                                  | 86,000 kg                            |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 67,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 78,500 m <sup>3</sup> /h             |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72,0 dB(A)                           |
| Modello                               | IE3:JPN/KOR/BRA                      |
| Famiglia di prodotti                  | EVE-TR                               |
| Tipo di corrente                      | AC3                                  |
| Tipo attuale                          | Corrente trifase                     |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

| Typ             | 0  | 200 | 400  | 600  | 800 | 900 |
|-----------------|----|-----|------|------|-----|-----|
| EVE-TR 80 50 Hz | 68 | 52  | 37   | 23   | 8.8 | 2.5 |
| EVE-TR 80 60 Hz | 79 | 61  | 43.5 | 28.5 | 12  | 3.5 |



Art.-Nr.: 10.03.01.00381

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00381](http://www.schmalz.com/10.03.01.00381)**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00381**

| Typ                         |                                   | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Valvola limitatrice a vuoto | VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140 | 10.03.01.00153  |
| Serbatoio per vuoto         | VOL 50                            | 10.03.03.00118  |
| Cassa insonorizzante        | SBB-EVE-ST-VZ                     | 10.04.04.00368  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00381**

| Typ                      |                                     | Numero articolo |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN | 10.07.01.00018  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00381**

| Typ                             |                   | Numero articolo |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Set parti soggette ad us. pompa | VST EVE-TR60/TR80 | 22.09.01.00031  |