


Art.-Nr.: 10.03.01.00387




EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,50 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	118,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	76,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S069
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Vanne de limitation du vide



Données de construction EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	140,00 mm
Longueur L	862,00 mm
Largeur B2	107,50 mm
Largeur B	470,00 mm
Hauteur H	336,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Espacement des trous Y1	245,0 mm
Espacement des trous Y2	122,5 mm
Espacement des trous X1	398,0 mm
Filetage G3	G1-1/2"-F
Filetage G5	M8-F





Art.-Nr.: 10.03.01.00387

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	4,00 kW
Puissance nominale à 60 Hz	4,50 kW
Tension à 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	118,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	76,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance****Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14



Art.-Nr.: 10.03.01.00387

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00387**Données de commande accessoires 10.03.01.00387**

Typ		Nombre d'article
Accessoires	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540
Réservoir de vide	VOL 200	10.03.03.00128

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00387**

Typ		Nombre d'article
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035

