

Art.-Nr.: 10.03.01.00387




EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,50 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	76,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S069
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Valvola limitatrice di vuoto

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



Dati di costruzione EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 VBV

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L2	140,00 mm
Lunghezza L	862,00 mm
Larghezza B2	107,50 mm
Larghezza B	470,00 mm
Altezza H	336,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Griglia forata Y1	245,0 mm
Griglia forata Y2	122,5 mm
Griglia forata X1	398,0 mm
Filettatura G3	G1-1/2"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00387


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	4,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	4,50 kW
Tensione a 50 Hz	D200 V / Y350 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	118,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	129,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	154,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	76,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14



Art.-Nr.: 10.03.01.00387

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00387

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00387**

Typ	Numero articolo	
Accessori	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540
Serbatoio per vuoto	VOL 200	10.03.03.00128

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00387**

Typ	Numero articolo	
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035