




EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Dati tecnici


Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (senza IE3)
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	87,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Tensione a 60 Hz ottimale	D200 / Y350 V ± 10 % (senza IE3)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar
Tensione 60 Hz	S069
Approvazione	UL/CSA
Tipo attuale	Corrente trifase

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

Art.-Nr.: 10.03.01.00422

**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	768,70 mm
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	747,00 mm
Larghezza B2	46,00 mm
Larghezza B	353,00 mm
Altezza H1	412,40 mm
Altezza H2	75,00 mm
Altezza H	328,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G2	G1-1/4"-IG
Griglia forata Y1	190,0 mm
Griglia forata Y2	95,0 mm
Griglia forata X1	326,0 mm
Filettatura G3	G1"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Dati di costruzione EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

**Dati tecnici**

Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	2,20 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,60 kW
Tensione a 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (senza IE3)
Tensione a 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Peso	87,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	72,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.00422**

Typ	Numero articolo
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-ST-VZ
	10.04.04.00368



Art.-Nr.: 10.03.01.00422



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00422

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.00422

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227

