




EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Données techniques


Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	87,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Tension à 60 Hz optimale	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Vide (60 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S069
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

Art.-Nr.: 10.03.01.00422

**Données de construction**

Longueur L1	768,70 mm
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	747,00 mm
Largeur B2	46,00 mm
Largeur B	353,00 mm
Hauteur H1	412,40 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	328,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	190,0 mm
Espacement des trous Y2	95,0 mm
Espacement des trous X1	326,0 mm
Filetage G3	G1"-F
Filetage G5	M8-F

Données de construction EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ± 10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
Poids propre	87,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	67,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	78,500 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	72,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de commande accessoires 10.03.01.00422**

Typ	Nombre d'article
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-ST-VZ
	10.04.04.00368



Pompe à vide

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00422



Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00422

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232



Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00422

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-80	10.03.01.00227



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00422