

Art.-Nr.: 10.03.01.00425



EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	119.500 kg
吸込量 (50Hz)	129.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	154.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	76.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S069
承認	UL/CSA
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



Art.-Nr.: 10.03.01.00425



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	869.70 mm
グリッパーの長さ L2	140.00 mm
グリッパーの長さ L	862.00 mm
幅 B2	107.50 mm
幅 B	470.00 mm
高さ H1	425.70 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	336.00 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	245.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	122.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	398.0 mm
スレッド G3	G1-1/2"-F
スレッド G5	M8-F

デザインデータ EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP3 F



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	4.00 kW
定格電力 60Hz	4.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
質量	119.500 kg
吸込量 (50Hz)	129.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	154.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	76.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)); 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 140 60 Hz	152	121	89	51	14


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00425

Art.-Nr.: 10.03.01.00425

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 140 50 Hz	130	100	70	40	12.5	1



発注データ アクセサリ 10.03.01.00425

Typ		本数
真空制御弁	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
アクセサリ	ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett	10.03.01.00540



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00425

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-140	22.09.01.00035

