




EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 3,00 kW                              |
| Nominal güç 60 Hz     | 3,60 kW                              |
| 50 Hz'de Gerilim      | D200 / Y350 V $\pm$ 10 (olmadan IE3) |
| 60 Hz'de Gerilim      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ 10       |
| Ağırlık               | 109,500 kg                           |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 98,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 112,000 m <sup>3</sup> /h            |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 75,0 dB(A)                           |
| İnşaat                | IE3:JPN/KOR/BRA                      |
| Vakum (50 Hz)         | -900 mbar                            |

**Tasarım verileri**

Tasarım verileri EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP3 F


| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L1   | 857,70 mm |
| Uzunluk L2   | 140,00 mm |
| Uzunluk L    | 851,00 mm |
| Genişlik B2  | 107,50 mm |
| Genişlik B   | 470,00 mm |
| Yükseklik H1 | 425,70 mm |
| Yükseklik H2 | 75,00 mm  |
| Yükseklik H  | 336,00 mm |
| İç çap d     | 12,00 mm  |
| Dış G2       | G1-1/4"-F |

Art.-Nr.: 10.03.01.00426

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                                |
| Nominal güç 50 Hz     | 3,00 kW                              |
| Nominal güç 60 Hz     | 3,60 kW                              |
| 50 Hz'de Gerilim      | D200 / Y350 V $\pm$ 10 (olmadan IE3) |
| 60 Hz'de Gerilim      | D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ 10       |
| Ağırlık               | 109,500 kg                           |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 98,000 m <sup>3</sup> /h             |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 112,000 m <sup>3</sup> /h            |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 75,0 dB(A)                           |
| İnşaat                | IE3:JPN/KOR/BRA                      |
| Ürün ailesi           | EVE-TR                               |
| Mevcut tip            | üç fazlı akım                        |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

| TYP              | 0   | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EVE-TR 100 50 Hz | 98  | 77  | 56  | 34  | 12  | 1   |
| EVE-TR 100 60 Hz | 118 | 90  | 63  | 39  | 17  | 4   |



Art.-Nr.: 10.03.01.00426

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.01.00426](http://www.schmalz.com/10.03.01.00426)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00426**

| Typ                    |                                    | Ürün numarası  |
|------------------------|------------------------------------|----------------|
| Vakum sınırlayıcı valf | VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140  | 10.03.01.00153 |
| Aksesuarlar            | ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett | 10.03.01.00540 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00426**

| Typ                                   |                                     | Ürün numarası  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Filtre eki (yuvarlak)                 | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN | 10.07.01.00018 |
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-TR-100                      | 22.09.01.00033 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00426](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00426)