**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	2.20 kW
Nominal güç 60 Hz	2.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V $\pm$ 10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ 10
Ağırlık	85.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	55.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	66.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71.0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	-900 mbar

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	768.70 mm
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	747.00 mm
Genişlik B2	46.00 mm
Genişlik B	353.00 mm
Yükseklik H1	414.40 mm
Yükseklik H2	75.00 mm
Yükseklik H	328.00 mm
İç çap d	12.00 mm
Dış G2	G1-1/4"-F



Tasarım verileri EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00427

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	2.20 kW
Nominal güç 60 Hz	2.60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 / Y350 V $\pm$ %10 (olmadan IE3)
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ %10
Ağırlık	85.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	55.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	66.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71.0 dB(A)
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00427

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00427**

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
	10.03.01.00153

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00427**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST EVE-TR60/TR80
pompa	
	10.07.01.00018
	22.09.01.00031

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00427