

Art.-Nr.: 10.03.01.00427


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ±10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Poids propre	85,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	71,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Vide (50 Hz)	-900 mbar

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
 Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	768,70 mm
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	747,00 mm
Largeur B2	46,00 mm
Largeur B	353,00 mm
Hauteur H1	414,40 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	328,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F

Données de construction EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00427

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	2,20 kW
Puissance nominale à 60 Hz	2,60 kW
Tension à 50 Hz	D200 / Y350 V ±10 % (sans IE3)
Tension à 60 Hz	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Poids propre	85,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	66,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	71,0 dB(A)
Modèle	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00427**Données de commande des accessoires 10.03.01.00427**

Typ	num
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
	10.03.01.00153

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00427**

Typ	num
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR60/TR80
	10.07.01.00018
	22.09.01.00031

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00427