


Art.-Nr.: 10.03.01.00500



ECBPMi 24V-DC FK

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Contatto a molla
Tensione DC	24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.)	1,6 l/min
Potenza nominale	7,20 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Corrente nominale	0,3 A



Dati di costruzione ECBPMi 24V-DC FK

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	61,40 mm
Lunghezza L	56,40 mm
Diametro esterno D2	35,5 mm
Diametro esterno D	63,00 mm
Filettatura G1	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	11,0 mm
Diametro del passo D mk1	46,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00500

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Contatto a molla
Tensione DC	24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.)	1,6 l/min
Potenza nominale	7,20 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Corrente nominale	0,3 A

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00500](http://www.schmalz.com/10.03.01.00500)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00500**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiutto (tonda)	SPB1 30 ED-65 G1/8-AG	10.01.06.03496

