

Art.-Nr.: 10.03.01.00505

**Dati tecnici**

| Attributo          | Valore         |
|--------------------|----------------|
| Design di utilizzo | CobotPump      |
| Tipo               | CR-4iA, CR-7iA |
| per                | FANUC          |

**ROB-SET ECBPi FANUC**

Il set per la manipolazione ECBPi viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:


- Generatore di vuoto elettrico ECBPi
- Piastre flangia FLAN-PL
- Modulo flangia VEE-QCM
- Sistema di presa VEE
- Cavo di connessione ASK-B
- Chiavetta USB con software (opzionale)

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPi, piastre flangia FLAN-PL, modulo flangia VEE-QCM, sistema di presa VEE, cavo di connessione ASK-B

Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi



Art.-Nr.: 10.03.01.00505

**Dati di costruzione**

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Altezza H          | 188,80 mm |
| Diametro esterno D | 151,50 mm |

Dati di costruzione ROB-SET ECBPi FANUC

**Dati tecnici**

| Attributo                      | Valore        |
|--------------------------------|---------------|
| Potenza nominale               | 13,00 W       |
| Capacità di aspirazione (max.) | 12,0 l/min    |
| Temperatura d'intervento       | 5 ... 45 °C   |
| Famiglia di prodotti           | ROB-SET-ECBPI |
| Corrente nominale              | 0,6 A         |
| per                            | FANUC         |

A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00505](http://www.schmalz.com/10.03.01.00505)



Art.-Nr.: 10.03.01.00505

**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00505**

| Typ                        |                           | codice articolo |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ventose complete           | VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3 | 10.01.36.00268  |
| Ventose complete           | VEE 4xSPB1/SPF 218.3      | 10.01.36.00269  |
| Starter kit                | VEE SET-ECBPi             | 10.01.36.00266  |
| Ventosa                    | RFBP 50 50 BA SPB2        | 10.01.45.00096  |
| Ventosa                    | RFBP 100 58 BA SPB2       | 10.01.45.00091  |
| Ventosa                    | RFBP 100 58 BA O10        | 10.01.45.00092  |
| Ventosa                    | RFBP 120 120 BA SPB2      | 10.01.45.00085  |
| Ventosa                    | RFBP 120 120 BA O10       | 10.01.45.00086  |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x81.5          | 10.01.36.00130  |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x131.5         | 10.01.36.00109  |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x181.5         | 10.01.36.00128  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00505**

| Typ                         |                       | codice articolo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Ventosa piatta (tonda)      | SPF 40 ED-65 G1/4-AG  | 10.01.01.13246  |
| Ventosa a soffietto (tonda) | SPB1 40 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.03498  |

