

Art.-Nr.: 10.03.01.00530




EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S079
Approbation	UL
Type actuel	Courant alternatif triphasé

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)



Données de construction EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	505,00 mm
Largeur B2	21,00 mm
Largeur B	260,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Espacement des trous Y1	208,0 mm
Espacement des trous X1	220,0 mm
Filetage G3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00530




Données techniques

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	D290 V / Y500 V ± 10 %
Tension à 60 Hz	D330 V / Y575 V ± 10 %
Poids propre	27,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Modèle	IE3:CAN
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés



Données de performance



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00530

Art.-Nr.: 10.03.01.00530

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00530**Données de commande accessoires 10.03.01.00530**

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
Réservoir de vide	VOL 50	10.03.03.00118
Caisson d'insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00530**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

