


Art.-Nr.: 10.03.01.00556



ECBPMi 24V-DC M12-8

ECBPMi elektrikli vakum jeneratörü bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri ECBPMi 24V-DC M12-8

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Gerilim DC	24 V - DC
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Nominal akım	0.3 A

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	73.40 mm
Uzunluk L	67.40 mm
Dış çap D2	31.5 mm
Dış çap D	63.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Dış G1	M4-F
Dış uzunluğu LG1	6.0 mm
Dış G2	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG2	11.0 mm
Kablo uzunluğu	475.50 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00556

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Gerilim DC	24 V - DC
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ailesi	ECBPMI
Nominal akım	0.3 A
içerir	Vidalar

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00556**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00556**

Typ	Ürün numarası
Flanş plakası (yuvarlak)	FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM
Lightweight Gripper	SLG 102x57 FSGA 2
Lightweight Gripper	SLG 102x102 FSGA 3
Lightweight Gripper	SLG 102x75.3 FSGA 4
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00556**

Typ	Ürün numarası
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG
Düz vantuz (yuvarlak)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00556