


Art.-Nr.: 10.03.01.00556



ECBPMi 24V-DC M12-8

Le générateur de vide électrique ECBPMi est fourni comme un produit prêt à être raccordé.



Données de construction ECBPMi 24V-DC M12-8

Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Connecteur M12, 8 pol
Tension DC	24 V - DC
Température de travail	0 ... 40 °C
Courant nominal	0,3 A

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	73,40 mm
Longueur L	67,40 mm
Diamètre extérieur D2	31,5 mm
Diamètre extérieur D	63,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G1	M4-F
Longueur du filetage LG1	6,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Longueur du câble	475,50 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00556

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Connecteur M12, 8 pol
Type de protection IP	IP 40
Tension DC	24 V - DC
Température de travail	0 ... 40 °C
Famille de produits	ECBPMI
Courant nominal	0,3 A
contient	Vis

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00556

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00556**

Typ		num
Embase (ronde)	FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM	10.03.01.00535
Préhenseur léger	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Préhenseur léger	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Préhenseur léger	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00556**

Typ		num
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK	10.03.01.00500
Ventouse à soufflets (rondes)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530
Ventouse plate (ronde)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG	10.01.01.14621


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00556