


Art.-Nr.: 10.03.01.00556



ECBPMi 24V-DC M12-8

Il generatore di vuoto elettrico ECBPMi viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.



Dati di costruzione ECBPMi 24V-DC M12-8

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Connettore M12, 8 pol
Tensione DC	24 V - DC
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Corrente nominale	0,3 A

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	73,40 mm
Lunghezza L	67,40 mm
Diametro esterno D2	31,5 mm
Diametro esterno D	63,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G1	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	11,0 mm
Lunghezza del cavo	475,50 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00556

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Connettore M12, 8 poli
Tipo di protezione IP	IP 40
Tensione DC	24 V - DC
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Famiglia di prodotti	ECBPMi
Corrente nominale	0,3 A
contiene	Viti

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00556](http://www.schmalz.com/10.03.01.00556)

**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00556**

Typ		codice articolo
Piastra flangiata (tondo)	FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM	10.03.01.00535
Pinze leggere	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Pinze leggere	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Pinze leggere	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00556**

Typ		codice articolo
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK	10.03.01.00500
Ventosa a soffiutto (tonda)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530
Ventosa piatta (tonda)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG	10.01.01.14621

