

Art.-Nr.: 10.03.01.00579

**Données techniques**


| Attribut           | Valeur         |
|--------------------|----------------|
| Degré d'évacuation | 60,0 %         |
| contient           | Ventouse       |
| et                 | Vis            |
| Type               | RV-5AS-FS      |
| avec               | CobotPump mini |
| por                | Mitsubishi     |

## ROB-SET ECBPMi MIT

Le kit de préhension pour robot ECBPM est livré non monté. Contenu de la livraison :

- Générateur de vide électrique ECBPM
- Bride robot FLAN-PL
- Ventouse SFF / SPB1

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPM, bride robot FLAN-PL, ventouse SFF / SPB1



## Données de construction ROB-SET ECBPMi MIT

**Données de construction**

| Attribut                 | Valeur    |
|--------------------------|-----------|
| Longueur L1              | 139,90 mm |
| Longueur L               | 131,90 mm |
| Diamètre extérieur D2    | 20,0 mm   |
| Diamètre extérieur D     | 90,00 mm  |
| Filetage G1              | M4-F      |
| Longueur du filetage LG1 | 6,0 mm    |
| Filetage G2              | G1/4"-F   |
| Longueur du filetage LG2 | 11,5 mm   |
| Longueur du câble        | 103,00 mm |
| Diamètre primitif D mk1  | 46,0 mm   |



Art.-Nr.: 10.03.01.00579

**Données techniques**

| Attribut                     | Valeur                  |
|------------------------------|-------------------------|
| Connexion électrique         | Coudé connec M12, 8pôle |
| Type de protection IP        | IP 40                   |
| Degré d'évacuation           | 60,0 %                  |
| Poids propre                 | 1.294,0 g               |
| Tension DC                   | 24 V - DC               |
| Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min               |
| Puissance nominale           | 7,20 W                  |
| Température de travail       | 0 ... 40 °C             |
| Famille de produits          | ROB-SET-ECBPM           |
| Courant nominal              | 0,3 A                   |
| por                          | Mitsubishi              |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00579](http://www.schmalz.com/10.03.01.00579)

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00579**

| Typ                     |                     | num            |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| Préhenseur léger        | SLG 102x57 FSGA 2   | 10.01.10.14043 |
| Préhenseur léger        | SLG 102x102 FSGA 3  | 10.01.10.14042 |
| Préhenseur léger        | SLG 102x75.3 FSGA 4 | 10.01.10.14041 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x81.5    | 10.01.36.00130 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x131.5   | 10.01.36.00109 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x181.5   | 10.01.36.00128 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00579**

| Typ                           |                       | num            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| CobotPump                     | ECBPMi 24V-DC FK      | 10.03.01.00500 |
| Ventouse à soufflets (rondes) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |
| Ventouse plate (ronde)        | SFF 20 SI-55 G1/4-AG  | 10.01.01.14621 |

