


Art.-Nr.: 10.03.01.00584



ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

### Données techniques

Attribut	Valeur
Entrées / sorties	RS 485
Connexion électrique	Contact à ressort
Tension DC	24 V - DC
Capacité d'aspiration (max.)	1,6 l/min
Puissance nominale	7,20 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Courant nominal	0,3 A



Données de construction ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

### Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	61,40 mm
Longueur L	56,40 mm
Diamètre extérieur D2	35,5 mm
Diamètre extérieur D	63,00 mm
Filetage G1	M4-F
Longueur du filetage LG1	6,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,0 mm
Diamètre primitif D mk1	46,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00584

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion électrique	Contact à ressort
Tension DC	24 V - DC
Capacité d'aspiration (max.)	1,6 l/min
Puissance nominale	7,20 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Courant nominal	0,3 A

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00584](http://www.schmalz.com/10.03.01.00584)

