


Art.-Nr.: 10.03.01.00584



ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

Teknik veriler

Attribute	Value
Girişler / çıkışlar	RS 485
Elektrik bağlantısı	Spring contact
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	1.6 l/min
Nominal güç	7.20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Nominal akım	0.3 A



Tasarım verileri ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	61.40 mm
Uzunluk L	56.40 mm
Dış çap D2	35.5 mm
Dış çap D	63.00 mm
Dış G1	M4-F
Dış uzunluğu LG1	6.0 mm
Dış G2	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG2	11.0 mm
Hatve çapı D mk1	46.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00584

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Spring contact
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	1.6 l/min
Nominal güç	7.20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Nominal akım	0.3 A

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00584WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00584