

Art.-Nr.: 10.03.01.00585

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Tahliye derecesi	60.0 %
içerir	Vantuz
ve	Vidalar
Tip	HCR-3
için	HANWHA

ROB-SET ECBPMi HANWHA

ECBPM robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Elektrikli vakum jeneratörü ECBPM
- Flanş plakası FLAN-PL
- Vantuz SFF / SPB1

Mevcut aksesuarlar: elektrikli vakum jeneratörü ECBPM, flanş plakası FLAN-PL, vantuz SFF / SPB1

**Tasarım verileri ROB-SET ECBPMi HANWHA****Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	73.40 mm
Uzunluk L	67.40 mm
Diş çap D2	31.5 mm
Diş çap D	63.00 mm
Diş G1	M4-F
Diş uzunluğu LG1	6.0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	11.5 mm
Kablo uzunluğu	120.50 mm
Hatve çapı D mk1	46.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00585

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Açılı soket M8, 8 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Tahliye derecesi	60.0 %
Ağırlık	224.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	1.6 l/min
Nominal güç	7.20 W
Çalışma sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ailesi	ROB-SET-ECBPM
Nominal akım	0.3 A
için	HANWHA

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00585**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00585**

Typ		Ürün numarası
Lightweight Gripper	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Lightweight Gripper	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Lightweight Gripper	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00585**

Typ		Ürün numarası
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK	10.03.01.00500
Yedek parça seti	ERS ECBPM	10.03.01.00573

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00585