

Art.-Nr.: 10.03.01.00605




ROB-SET ECBPMi OMRON

Il set per la manipolazione ECBPM viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Generatore di vuoto elettrico ECBPM
- Piastre flangia FLAN-PL
- Ventosa SFF / SPB1

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPM, piastre flangia FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1



Dati di costruzione ROB-SET ECBPMi OMRON

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|----------------------|----------------|
| Grado di evacuazione | 60,0 % |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| con | CobotPump mini |
| per | OMRON |

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-----------|
| Lunghezza L1 | 73,40 mm |
| Lunghezza L | 67,40 mm |
| Diametro esterno D2 | 31,5 mm |
| Diametro esterno D | 63,00 mm |
| Filettatura G1 | M4-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 6,0 mm |
| Filettatura G2 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG2 | 11,5 mm |
| Lunghezza del cavo | 150,50 mm |
| Diametro del passo D mk1 | 46,0 mm |



Art.-Nr.: 10.03.01.00605

**Dati tecnici**

| Attributo | Valore |
|--------------------------------|-----------------------|
| Collegamento elettrico | Angolo Conn M8, 8 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Grado di evacuazione | 60,0 % |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1,6 l/min |
| Potenza nominale | 7,20 W |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-ECBPM |
| Corrente nominale | 0,3 A |
| per | OMRON |

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00605

**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00605**

| Typ | | codice articolo |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Pinze leggere | SLG 102x57 FSGA 2 | 10.01.10.14043 |
| Pinze leggere | SLG 102x102 FSGA 3 | 10.01.10.14042 |
| Pinze leggere | SLG 102x75.3 FSGA 4 | 10.01.10.14041 |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x81.5 | 10.01.36.00130 |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x131.5 | 10.01.36.00109 |
| Prolunga di flangia VEE-FE | VEE-FE 25.4x181.5 | 10.01.36.00128 |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00605**

| Typ | | codice articolo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| CobotPump | ECBPMi 24V-DC FK | 10.03.01.00500 |
| Ventosa a soffietto (tonda) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |
| Ventosa piatta (tonda) | SFF 20 SI-55 G1/4-AG | 10.01.01.14621 |

