

Art.-Nr.: 10.03.01.00623



ROB-SET ECBPi FANUC

**Données techniques**


| Attribut                      | Valeur    |
|-------------------------------|-----------|
| Construction de l'utilisation | CobotPump |
| Type                          | CRX       |
| por                           | FANUC     |

Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :

- Générateur de vide électrique ECBPi
- Bride robot FLAN-PL
- Module de liaison VEE-QCM
- Effecteur de fin VEE
- Câble de raccordement ASK-B
- Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B

Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi



Données de construction ROB-SET ECBPi FANUC

**Données de construction**

| Attribut             | Valeur    |
|----------------------|-----------|
| Hauteur H            | 188,80 mm |
| Diamètre extérieur D | 151,50 mm |



Art.-Nr.: 10.03.01.00623

**Données techniques**

| Attribut                   | Valeur        |
|----------------------------|---------------|
| Puissance nominale         | 13,00 W       |
| Capacité d'aspiration max. | 12,0 l/min    |
| Température de travail     | 5 ... 45 °C   |
| Famille de produits        | ROB-SET-ECBPI |
| Courant nominal            | 0,6 A         |
| por                        | FANUC         |

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.03.01.00623](http://www.schmalz.com/10.03.01.00623)

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00623**

| Typ                     |                           | num            |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Ventouse complète       | VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3 | 10.01.36.00268 |
| Ventouse complète       | VEE 4xSPB1/SPF 218.3      | 10.01.36.00269 |
| Kit de démarreur        | VEE SET-ECBPI             | 10.01.36.00266 |
| Ventouse                | RFBP 50 50 BA SPB2        | 10.01.45.00096 |
| Ventouse                | RFBP 100 58 BA SPB2       | 10.01.45.00091 |
| Ventouse                | RFBP 100 58 BA O10        | 10.01.45.00092 |
| Ventouse                | RFBP 120 120 BA SPB2      | 10.01.45.00085 |
| Ventouse                | RFBP 120 120 BA O10       | 10.01.45.00086 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x81.5          | 10.01.36.00130 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x131.5         | 10.01.36.00109 |
| Ralonge de bride VEE-FE | VEE-FE 25.4x181.5         | 10.01.36.00128 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00623**

| Typ                           |                       | num            |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Ventouse plate (ronde)        | SPF 40 ED-65 G1/4-AG  | 10.01.01.13246 |
| Ventouse à soufflets (rondes) | SPB1 40 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.03498 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00623](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00623)