

Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Dati tecnici


Attributo	Valore
Vuoto max.	750 mbar
Capacità di aspirazione (max.)	12,0 l/min
Potenza nominale	13,00 W
Temperatura d'intervento	5 ... 45 °C
Modello	Sistema di sostituzione rapida MATCH
Tensione	24V - DC
Corrente nominale	0,6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

La consegna consiste in:

- Generatore di vuoto elettrico ECBPi MATCH
- Ventosa SFF / SPB1
- Chiavetta USB con software
- Flangia G1/4"-IG per connessione a ventosa

Il modulo di cambio rapido RMQC deve essere ordinato separatamente.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	155,50 mm
Lunghezza L2	114,00 mm
Lunghezza L	143,00 mm
Diametro esterno D1	86,5 mm
Diametro esterno D	151,50 mm
Lunghezza L3	18,00 mm
Griglia forata X1	43,0 mm

Dati di costruzione ECBPi 12 24V-DC MATCH



Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	750 mbar
Peso	1.135,0 g
Tensione DC	24 V - DC
Capacità di aspirazione (max.)	12,0 l/min
Potenza nominale	13,00 W
Temperatura d'intervento	5 ... 45 °C
Corrente nominale	0,6 A



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00626



Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00626

Typ		Artikelnummer
Stazione di stoccaggio	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Set di flange robot	SET PXT 46 1LT ECBPi	10.01.49.00085
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Modulo di cambio rapido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolunga di flangia VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00626