

Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Технические данные


Attribute	Value
Макс. уровень вакуума	750 mbar
Скорость вакуумирования (макс.)	12.0 l/min
Номинальная мощность	13.00 W
Температура эксплуатации	5 ... 45 °C
Конструкция	быстросменная система MATCH
Напряжение	24V - DC
Номинальный ток	0.6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

Комплект поставки состоит из:

- Электрический вакуумный генератор ECBPi MATCH
- Всасывающая подушка SFF / SPB1
- USB-накопитель с программным обеспечением
- Фланец G1/4"-F для подключения всасывающего патрубка

Подходящий быстросменный модуль RMQC заказывается отдельно.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	155.50 mm
Длина L2	114.00 mm
Длина L	143.00 mm
Наружный диаметр D1	86.5 mm
Наружный диаметр D	151.50 mm
Длина L3	18.00 mm
Форма отверстия X1	43.0 mm

Конструктивные данные ECBPi 12 24V-DC MATCH



Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Технические данные

Attribute	Value
Макс. уровень вакуума	750 mbar
Вес	1135.0 g
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Скорость вакуумирования (макс.)	12.0 l/min
Номинальная мощность	13.00 W
Температура эксплуатации	5 ... 45 °C
Номинальный ток	0.6 A



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00626

Заказать аксессуары для данных 10.03.01.00626

Тип		Artikelnummer
Депозитная станция	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Комплект фланцев для робота	SET PXT 46 1LT ECBPi	10.01.49.00085
Быстросменный модуль	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Быстросменный модуль	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Быстросменный модуль	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Быстросменный модуль	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Быстросменный модуль	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Быстросменный модуль	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Быстросменный модуль	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Быстросменный модуль	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Suction cup	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Suction cup	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Suction cup	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Suction cup	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Suction cup	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Удлинение фланца VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00626