

Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Datos técnicos


Atributo	Valor
Vacío máx.	750 mbar
Capacidad de aspiración (máx.)	12,0 l/min
Potencia nominal	13,00 W
Temperatura de uso	5 ... 45 °C
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Tensión	24V - DC
Corriente nominal	0,6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

La entrega consiste en:

- Generador de vacío eléctrico ECBPi MATCH
- Ventosa SFF / SPB1
- Memoria USB con software
- Brida G1/4"-IG para conexión de ventosas

El módulo de cambio rápido RMQC adecuado debe pedirse por separado.



Datos de diseño ECBPi 12 24V-DC MATCH

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	155,50 mm
Longitud L2	114,00 mm
Longitud L	143,00 mm
Diámetro exterior D1	86,5 mm
Diámetro exterior D	151,50 mm
Longitud L3	18,00 mm
Cuadrícula de orificios X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00626

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacío máx.	750 mbar
Peso	1.135,0 g
Tensión DC	24 V - DC
Capacidad de aspiración (máx.)	12,0 l/min
Potencia nominal	13,00 W
Temperatura de uso	5 ... 45 °C
Corriente nominal	0,6 A

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.03.01.00626

**Pedir accesorios de datos 10.03.01.00626**

Typ		Artikelnummer
Estación de almacenamiento	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Juego de bridas robots	SET PXT 46 1LT ECBPI	10.01.49.00085
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Módulo de cambio rápido RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Ventosa	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventosa	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventosa	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventosa	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventosa	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Prolongacion de la brida VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00626