

Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Données techniques


Attribut	Valeur
Vide max.	750 mbar
Capacité d'aspiration (max.)	12,0 l/min
Puissance nominale	13,00 W
Température de travail	5 ... 45 °C
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Tension	24V - DC
Courant nominal	0,6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

La livraison comprend :

- Générateur de vide électrique ECBPi MATCH
- Ventouse SFF / SPB1
- Clé USB avec logiciel
- Bride G1/4"-HE pour le raccordement de la ventouse

Le module de changement rapide RMQC approprié doit être commandé séparément.



Données de construction ECBPi 12 24V-DC MATCH

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	155,50 mm
Longueur L2	114,00 mm
Longueur L	143,00 mm
Diamètre extérieur D1	86,5 mm
Diamètre extérieur D	151,50 mm
Longueur L3	18,00 mm
Espacement des trous X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00626

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	750 mbar
Poids propre	1.135,0 g
Tension DC	24 V - DC
Capacité d'aspiration (max.)	12,0 l/min
Puissance nominale	13,00 W
Température de travail	5 ... 45 °C
Courant nominal	0,6 A

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00626

**Données de commande des accessoires 10.03.01.00626**

Typ		Artikelnummer
Station de stockage	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Jeu de brides robots	SET PXT 46 1LT ECBPI	10.01.49.00085
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Module de changement rapide RMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Module de changement rapide RMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Ventouse	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Ventouse	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Ventouse	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Ventouse	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Ventouse	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Ralonge de bride VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00626